



# TITAN LSC

## Descrição e Aplicação

Descripción y Aplicaciones  
Description and Applications

A linha de exaustores LSC são do tipo Limit Load com pás retas inclinadas para trás de Simples Aspiração. Foi desenvolvida, testada e aprovada, para trabalhar a uma temperatura de 400°C por um período de 02 horas sem redução da capacidade de exaustão a qual foi projetada. A construção do produto é feita de forma robusta com espessura de chapa de acordo a necessidade, voluta totalmente soldada e componentes especiais para este tipo de aplicação. Disponível em acionamento direto e indireto. Indicado para uso em cozinhas industriais.



## Características

Características

Features

### Acessórios disponíveis

Accesorios disponibles  
Available accessories

### Voluta soldada

Cuerpo soldado  
Welded Housing

### Acionamento Direto e Indireto

Acionamiento Directo e Indireto  
Belt or direct operation

### Estrutura Reforçada

Estructura reforzada  
Reinforced Structure

### Operação em 400°C/2h

Funcionamiento a 400 ° C / 2h  
Operation at 400°C/2h


### Rotores Balanceados Dinamicamente

Rotores balanceados dinamicamente  
Dynamically Balanced Rotors

## Imagens

Imagenes

Images



## Seleção de produtos

Selección de producto  
Product Selection

Para seleção do modelo correto da linha LSC, utilize o programa de seleção SELECTFLUX. Totalmente online e com acesso por computador, tablets e celulares, é possível informar o ponto de vazão e pressão e ter o resultado do modelo ideal para atender a sua necessidade. Disponível tanto para opção com e sem filtros. Através da câmera de seu celular ou de um aplicativo leitor de código QR, leia o código ao lado e acesse o selecionador. Ou acesse:

[selectflux.sicflux.com.br](http://selectflux.sicflux.com.br)

Para seleccionar los modelos de la línea LS, use el programa de selección SELECTFLUX. Totalmente en línea y con acceso por computadora, tabletas y teléfonos móviles, es posible informar el punto de flujo y presión y obtener el resultado del modelo ideal para satisfacer sus necesidades. Disponible para opciones con y sin filtro. A través de la cámara de su teléfono móvil o una aplicación de lector de códigos QR, lea el código al lado y acceda al selector. O ve a [selectflux.sicflux.com.br](http://selectflux.sicflux.com.br)

To select LS models, use the SELECTFLUX selection program. Fully online and with access by computer, tablets and mobile phones, it is possible to inform the flow and pressure point and have the result of the ideal model to meet your needs. Available for both filter and filterless options. Through the camera of your mobile phone or a QR code reader application, read the code beside and access the picker. Or go to [selectflux.sicflux.com.br](http://selectflux.sicflux.com.br)



**SELECTFLUX**